

**TDKR 150508PDRHM, IC830, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226577 INOX
GTIN	7291075312959
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TDKR 150508PDRHM
tyyppi	INOX
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Syöttö f_z	0,2 mm
Sarja	HELI3MILL
Malli	PDR-HM

Valmistajamerkintä	HM390 TDKR 150508PDRHM IC830
Laji	IC830
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		