

**SYHU 0704ADN, IC840, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222516 INOX
GTIN	7291075311853
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Molemminpuolinen kääntöterä, 8 leikkuureunaa. Viisteen ansiosta korkea pinnanlaatu. Positiivinen lastuamiskulma varmistaa optimaalisen lastunmurron.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Terän paksuus E	4,76 mm
Syöttö f_z / hammas	0,16 mm
Sarja	DOVEIQMILL
Malli	ADN
Valmistajamerkintä	IQ845 SYHU 0704ADN IC840
ISO-koodi-kääntöterä	SYHU 0704ADN

Laji	IC840
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		