

**SYHU 070400ADN, IC830, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222517 INOX
GTIN	7291075311839
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Molemminpuolinen kääntöterä, 8 leikkuureunaa. Viisteen ansiosta korkea pinnanlaatu. Positiivinen lastuamiskulma varmistaa optimaalisen lastunmurron.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,16 mm
Sarja	DOVEIQMILL
Nirkon säde	0,8 mm
Terän paksuus E	4,76 mm
Malli	ADN
Valmistajamerkintä	IQ845 SYHU 070400ADN IC830
ISO-koodi-kääntöterä	SYHU 070400ADN

Laji	IC830
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		