

**SYHU 070400AD, IC882, Tyyppi: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222518 S
GTIN	7291075450026
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Molemminpuolinen kääntöterä, 8 leikkuureunaa. Viisteen ansiosta korkea pinnanlaatu. Positiivinen lastuamiskulma varmistaa optimaalisen lastunmurron.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,15 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Sarja	DOVEIQMILL
Terän paksuus E	4,76 mm
Malli	ADN
Valmistajamerkintä	IQ845 SYHU 070400AD IC882
ISO-koodi-kääntöterä	SYHU 070400AD

Laji	IC882
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		