

**SYHU 0704ADTN, IC5100, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222519 GG
GTIN	7291075311792
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Molemminpuolinen kääntöterä, 8 leikkuureunaa. Viisteen ansiosta korkea pinnanlaatu. Positiivinen lastuamiskulma varmistaa optimaalisen lastunmurron.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Ohjelaastuamisarvot arvoille $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

Sarja	DOVEIQMILL
Syöttö f_z / hammas	0,25 mm
Terän paksuus E	4,76 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Malli	ADTN
Valmistajamerkintä	IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100
ISO-koodi-kääntöterä	SYHU 0704ADTN

Laji	IC5100
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG	soveltuu	300 m/min	K
GGG	sopii rajoituksin	220 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		