



SYHU 0704ADTN, IC810, Tyyppi: GGG



Tilaustiedot

Tilausnumero	222520 GGG
GTIN	7291075311754
Tuoteluokka	19A

Kuvaus

Malli:

Molemminpuolinen kääntöterä, 8 leikkuureunaa. Viisteen ansiosta korkea pinnanlaatu. Positiivinen lastuamiskulma varmistaa optimaalisen lastunmurron.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sarja	DOVEIQMILL
Nirkon säde	0,8 mm
Terän paksuus E	4,76 mm
Syöttö f_z / hammas	0,25 mm
Malli	ADTN
Valmistajamerkintä	IQ845 SYHU 0704ADTN IC810
ISO-koodi-kääntöterä	SYHU 0704ADTN

Laji	IC810
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG	sopii rajoituksin	270 m/min	K
GGG	soveltuu	220 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		