

**TDKT 1505PDR-FW, IC830, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226582 UNI
GTIN	7291075312928
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön. Rouhintajyrsin, pyöreäharjainen profiili.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Työkalun halkaisija D_c kasvaa asennettuna noin 1 mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Sarja	HELI3MILL
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TDKT 1505PDR-FW
tyyppi	UNI
Malli	PDR-FW

Valmistajamerkintä	HM390 TDKT 1505PDR-FW IC830
Laji	IC830
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		