

**SYHU 0704DN-MM, IC808, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222522 UNI
GTIN	7291075311761
Tuoteluokka	19A

**Kuvaus****Malli:**

Molemminpuolinen kääntöterä, 8 leikkuureunaa. Viisteen ansiosta korkea pinnanlaatu. Positiivinen lastuamiskulma varmistaa optimaalisen lastunmurron.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,6$  mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	DOVEIQMILL
Terän paksuus E	4,76 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Malli	ADN-MM
Valmistajamerkintä	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
ISO-koodi-kääntöterä	SYHU 0704DN-MM
Laji	IC808

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	190 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		