

**TDKT 150524-PDR, IC830, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226586 UNI
GTIN	7291075312836
Tuoteluokka	19A

**Kuvaus****Malli:**

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$ .

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	UNI
Sarja	HELI3MILL
ISO-koodi-kääntöterä	TDKT 150524-PDR
Nirkon säde	2,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Malli	PDR
Valmistajamerkintä	HM390 TDKT 150524-PDR IC830

Laji	IC830
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		