


**CCMT 09T308, Laji: IC807****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260172 IC807
GTIN	7291075351910
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 245 m/min
Sarja	ISOTURN
Laji	IC807
lastunmurtaja	M3P
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Valmistajamerkintä	CCMT 09T308-M3P IC807
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä