


**CCMT 09T304, Laji: IC807****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260103 IC807
GTIN	7291075350999
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,06 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 80 m/min
lastunmurtaja	F3M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöteriä	CCMT 09T304
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 2 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	M
Laji	IC807
Sarja	ISOTURN
Valmistajamerkintä	CCMT 09T304-F3M IC807
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä