


**CCMT 09T304, Laji: IC807****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260171 IC807
GTIN	7291075423877
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	30 - 80 m/min
lastunmurtaja	M3M
Laji	IC807
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Nirkon säde	0,4 mm

Sarja	ISOTURN
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Valmistajamerkintä	CCMT 09T304-M3M IC807
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä