


**CCMT 09T308, Laji: IC807****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260173 IC807
GTIN	7291075306422
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 80 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308

lastunmurtaja	M3M
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Sarja	ISOTURN
Laji	IC807
Valmistajamerkintä	CCMT 09T308-M3M IC807
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä