


**CCMT 09T304, Laji: IC807****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260170 IC807
GTIN	7291075424362
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 245 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	IC807
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Sarja	ISOTURN
lastunmurtaja	M3P
Valmistajamerkintä	CCMT 09T304-M3P IC807
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä