


**CCMT 09T304, Laji: IC807****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260102 IC807
GTIN	7291075337969
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 2 mm
Laji	IC807
Syöttö f	0,06 - 0,25 mm/kierr,
Sarja	ISOTURN
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	F3P

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 245 m/min
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Valmistajamerkintä	CCMT 09T304-F3P IC807
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä