


**CCMT 09T302, Laji: IC807****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260101 IC807
GTIN	7291075350982
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,06 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 80 m/min
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Sarja	ISOTURN
Laji	IC807

Nirkon säde	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	F3M
Valmistajamerkintä	CCMT 09T302-F3M IC807
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä