

**DCMT 11T304, Laji: IC807****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260393 IC807
GTIN	7291075338140
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,15 - 2 mm
lastunmurtaja	F3P
Laji	IC807
Sarja	ISOTURN
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 245 m/min
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Valmistajamerkintä	DCMT 11T304-F3P IC807
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä