

**DCMT 11T304, Laji: IC807****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260510 IC807
GTIN	7291075485882
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 245 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 3 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Laji	IC807

ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
lastunmurtaja	M3P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Sarja	ISOTURN
Valmistajamerkintä	DCMT 11T304-M3P IC807
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä