

**DCMT 11T308, Laji: IC807****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260513 IC807
GTIN	7291075423778
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 80 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	M3M
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm

Lastuava aine	KM
Laji	IC807
Sarja	ISOTURN
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Valmistajamerkintä	DCMT 11T308-M3M IC807
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä