

**VCMT 160402, Laji: IC807****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261391 IC807
GTIN	7291075351552
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Laji	IC807
Sarja	ISOTURN
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 80 m/min
lastunmurtaja	F3M
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160402
Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,2 mm
Valmistajamerkintä	VCMT 160402-F3M IC807
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä