

**VCMT 160404, Laji: IC807****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261393 IC807
GTIN	7291075351569
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160404
Pääkäyttöalue	M
Laji	IC807
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	F3M
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	30 - 80 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 1,8 mm

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Sarja	ISOTURN
Valmistajamerkintä	VCMT 160404-F3M IC807
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä