

**VCMT 160404, Laji: IC807****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261392 IC807
GTIN	7291075338362
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	F3P
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 245 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	IC807
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1,8 mm

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Sarja	ISOTURN
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160404
Valmistajamerkintä	VCMT 160404-F3P IC807
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä