

**DCMT 11T304, Laji: IC807****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260511 IC807
GTIN	7291075423761
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Laji	IC807
Lastuamissyvyys $a_p$	0,8 - 3 mm
lastunmurtaja	M3M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Sarja	ISOTURN
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	30 - 80 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	M

ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Valmistajamerkintä	DCMT 11T304-M3M IC807
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä