


**CNMG 120404, Laji: IC8150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250070 IC8150
GTIN	7291075319569
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	F3P
Laji	IC8150
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 3,5 mm
Valmistajamerkintä	CNMG 120404-F3P IC8150
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä