

**CNMG 120408, Laji: IC6025****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250071 IC6025
GTIN	7291075336450
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Laji	IC6025
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	F3M
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 230 m/min
Valmistajamerkintä	CNMG 120408-F3M IC6025
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä