


**CNMG 120408, Laji: IC8150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250071 IC8150
GTIN	7291075319620
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	F3P
Laji	IC8150
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 3,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,

Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Valmistajamerkintä	CNMG 120408-F3P IC8150
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä