

**CNMG 120404, Laji: IC6025****Tilastiedot**

Tilausnumero	250070 IC6025
GTIN	7291075336399
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	F3M
Laji	IC6025
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 230 m/min
Nirkon säde	0,4 mm

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Valmistajamerkintä	CNMG 120404-F3M IC6025
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä