


**CNMG 120404, Laji: IC8250****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250070 IC8250
GTIN	7291075319668
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	F3P
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 380 m/min
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	IC8250
Valmistajamerkintä	CNMG 120404-F3P IC8250
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä