


**CNMG 120404, Laji: IC8150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250270 IC8150
GTIN	7291075329513
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Laji	IC8150
lastunmurtaja	M3P
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Valmistajamerkintä	CNMG 120404-M3P IC8150
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä