


**CNMG 120412, Laji: IC8150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250272 IC8150
GTIN	7291075329520
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
lastunmurtaja	M3P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	IC8150
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 5 mm

Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	P
Valmistajamerkintä	CNMG 120412-M3P IC8150
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä