

**CNMG 120412, Laji: IC6015****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250272 IC6015
GTIN	7291075305784
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	M3M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Syöttö f	0,17 - 0,5 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Koneistusehto	jatkuva

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Laji	IC6015
Nirkon säde	1,2 mm
Valmistajamerkintä	CNMG 120412-M3M IC6015
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä