

**CNMG 120408, Laji: IC6015****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250271 IC6015
GTIN	7291075305678
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	0,85 mm
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,17 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Koneistusehto	jatkuva

Pääkäyttöalue	M
Laji	IC6015
lastunmurtaja	M3M
Valmistajamerkintä	CNMG 120408-M3M IC6015
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä