

**CNMG 120412, Laji: IC6025****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250272 IC6025
GTIN	7291075305777
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 230 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	IC6025
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	1,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 5 mm
lastunmurtaja	M3M
Syöttö f	0,17 - 0,5 mm/kierr,
Valmistajamerkintä	CNMG 120412-M3M IC6025
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä