


**CNMG 120408, Laji: IC8250****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250271 IC8250
GTIN	7291075329506
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 380 m/min
Pääkäyttöalue	P
Laji	IC8250
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö $f$	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Nirkon säde	0,85 mm
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	M3P
Valmistajamerkintä	CNMG 120408-M3P IC8250
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä