

**DNMG 150604, Laji: IC6025****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250730 IC6025
GTIN	7291075341898
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	F3M
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	IC6025
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 230 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,

ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm
Valmistajamerkintä	DNMG 150604-F3M IC6025
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä