

**CNMG 120408, Laji: IC6025****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250271 IC6025
GTIN	7291075305616
Tuoteluokka	26B

Kuvas**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 230 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,85 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	M3M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	IC6025
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Lastuava aine	KM

Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Syöttö f	0,17 - 0,5 mm/kierr,
Valmistajamerkintä	CNMG 120408-M3M IC6025
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä