

**DNMG 150608, Laji: IC6025****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250810 IC6025
GTIN	7291075305104
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	M3M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,17 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 230 m/min
Laji	IC6025
Lastuava aine	KM
Valmistajamerkintä	DNMG 150608-M3M IC6025
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä