

**DNMG 150608, Laji: IC6025****Tilastiedot**

Tilausnumero	250731 IC6025
GTIN	7291075341911
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 230 m/min
Laji	IC6025
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm

lastunmurtaja	F3M
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,1 - 1,5 mm
Valmistajamerkintä	DNMG 150608-F3M IC6025
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä