

**VNMG 160404, Laji: IC6025****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251790 IC6025
GTIN	7291075350883
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
lastunmurtaja	F3M
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 230 m/min
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Nirkon säde	0,4 mm
Laji	IC6025
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Valmistajamerkintä	VNMG 160404-F3M IC6025
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä