

**WNMG 080408, Laji: IC6015****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251991 IC6015 |
| GTIN | 7291075336740 |
| Tuoteluokka | 26B |

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Pääkäyttöalue | M |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,1 - 1,5 mm |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Syöttö f | 0,1 - 0,4 mm/kierr, |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 140 - 300 m/min |
| ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 080408 |
| lastunmurtaja | F3M |
| Laji | IC6015 |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Valmistajamerkintä | WNMG 080408-F3M IC6015 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |