


**WNMG 080404, Laji: IC8250****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251990 IC8250
GTIN	7291075319385
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Laji	IC8250
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,08 - 0,25 mm/kierr,

Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 380 m/min
lastunmurtaja	F3P
Valmistajamerkintä	WNMG 080404-F3P IC8250
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä