


**WNMG 080408, Laji: IC8250****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251991 IC8250
GTIN	7291075319392
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,08 - 0,25 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	F3P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 380 m/min
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2,5 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Laji	IC8250
Nirkon säde	0,8 mm
Valmistajamerkintä	WNMG 080408-F3P IC8250
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä