

**VNMG 160408, Laji: IC8150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251791 IC8150
GTIN	7291075326109
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	F3P
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Laji	IC8150
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,08 - 0,24 mm/kierr,
Valmistajamerkintä	VNMG 160408-F3P IC8150
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä