


**WNMG 080404, Laji: IC8150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251990 IC8150
GTIN	7291075319354
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	F3P
Laji	IC8150
Syöttö f	0,08 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a _p	0,4 - 2,5 mm
Valmistajamerkintä	WNMG 080404-F3P IC8150
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä