


**WNMG 080408, Laji: IC8150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251991 IC8150
GTIN	7291075319361
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2,5 mm
Syöttö f	0,08 - 0,25 mm/kierr,
lastunmurtaja	F3P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
ISO-koodi-kääntöteriä	WNMG 080408

Laji	IC8150
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Valmistajamerkintä	WNMG 080408-F3P IC8150
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä