

**WNMG 080408, Laji: IC6015****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252121 IC6015
GTIN	7291075306088
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Syöttö f	0,17 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	M3M
Laji	IC6015
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 300 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Nirkon säde	0,8 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Valmistajamerkintä	WNMG 080408-M3M IC6015
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä