

**WNMG 080404, Laji: IC6025****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251990 IC6025
GTIN	7291075336733
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	IC6025
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	F3M
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 230 m/min

ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Lastuamissyvyys a _p	0,1 - 1,5 mm
Valmistajamerkintä	WNMG 080404-F3M IC6025
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä