

**WNMG 080404, Laji: IC8150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252120 IC8150
GTIN	7291075329179
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Laji	IC8150
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	M3P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Valmistajamerkintä	WNMG 080404-M3P IC8150
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä