

**WNMG 080404, Laji: IC6015****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251990 IC6015
GTIN	7291075336726
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 300 m/min
lastunmurtaja	F3M
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	IC6015
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pääkäyttöalue	M
Valmistajamerkintä	WNMG 080404-F3M IC6015
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä