

**WNMG 080408, Laji: IC6025****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252121 IC6025
GTIN	7291075306019
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	M3M
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,17 - 0,5 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Laji	IC6025
Lastuava aine	KM

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 230 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Valmistajamerkintä	WNMG 080408-M3M IC6025
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä